

dvojpiestový valec DPZJ-25-25-P-A-KF-S20

číslo dielca: 162125

FESTO

S dvomi paralelnými priebežnými piestnicami a priečnymi doskami, pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 25 mm |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka | 10 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Priečna doska |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | priebežná, dutá piestnica |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Max. Rýchlosť | 1 m/s |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,3 Nm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 452 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 452 N |
| Alternatívne pripojenia | pozri výkres výrobku |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre piestnicu | cementačná oceľ |