

# Jednotka minisuportu SPZ-10-10-P-A-KF

FESTO

číslo dielca: 162166

Výbehový typ

s 2 piestnymi tyčami (TWIN-suport), pre bezdotykové snímanie.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	10 mm
priemer piesta	10 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Suport
Tlmenie	Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	60 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	60 N
Pneumatická prípojka	M5
Material cover	Hliníková tvárna zliatina
Material seals	NBR
Material housing	Hliníková tvárna zliatina
Material piston rod	cementačná oceľ