

# Jednotka minisuportu SPZ-20-25-P-A-KF

FESTO

číslo dielca: 162179

Výbehový typ

s 2 piestnymi tyčami (TWIN-suport), pre bezdotykové snímanie.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	10 mm
priemer piesta	20 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Suport
Tlmenie	Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojitý
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	282 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	282 N
Pneumatická prípojka	M5
Material cover	Hliníková tvárna zliatina
Material seals	NBR
Material housing	Hliníková tvárna zliatina
Material piston rod	cementačná oceľ