

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-1-D-7-MAXI


FESTO

číslo dielca: 162761

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, max. výstupný tlak 7 bar, 40 µm-filter, s ochranným kovovým košíkom.  
s ručným odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
Kvalita filtrácie	40 µm
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	8.700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.520 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC