



Zapínací ventil PVEL-H-124-HP3

číslo dielca: 1629207

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	L
Menovitý priemer DN	54
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
spôsob návratnosti	Nútené vedenie
Druh riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	5 ... 50 °C
Teplota okolia	5 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	Predpis UK pre tlakové zariadenia
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	5.900 g
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiál posúvača	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR PE
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina