


konštr.súprava výkyvného čapu ZNCM-50

číslo dielca: 163527

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	615,8 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia: kyvná príruha	Pozinkovaná oceľ
Materiálová informácia: upínací prvok	Pozinkovaná oceľ
Materiálová informácia: Tyč	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ