


Konštrukčná zostava kyvného čapu DAMT-V1-80-A

FESTO

číslo dielca: 163529

★ Základný program



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1.494 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál kyvnej príruby	Pozinkovaná oceľ
Materiál upínacieho dielu	Pozinkovaná oceľ
Materiál tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ