


Pripojovacie vedenie KVIA-MPPE-10

číslo dielca: 163883

FESTO

pre proporcionálne ventily



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	828 g
Elektrická prípojka	priama zástrčka / uhlová zásuvka
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Dĺžka kábla	10 m
Priemer kábla	8 mm
Káblové usporiadanie	6x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál kontaktov zástrčky	bronz postriebrený a pozlátený