

# Montážna sada CRSMBR-32

číslo dielca: 163888

FESTO

koróziuvzdorné,  
pre pneumatický valec typ CRDSNU, CRDSW a CRDG



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm