

Montážna sada CRSMBR-50

číslo dielca: 163890

FESTO

koróziuvzdorné,
pre pneumatický valec typ CRDSNU, CRDSW a CRDG



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm