

# Montážna sada CRSMBR-63

číslo dielca: 163891

FESTO

koróziovzdorné,  
pre pneumatický valec typ CRDSNU, CRDSW a CRDG



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm