

Prípojacie vedenie KMP3-25P-22-X

číslo dielca: 163971

Výbehový typ

pre ventilový terminál CPV.

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Elektrická prípojka	zásuvka Sub-D 25-pinový
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Priemer kábla	12 mm
Káblové usporiadanie	24x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Zliatina medi pozlátený