


# Proporcionálny tlakový regulačný ventil MPPE-3-1/4- -B

číslo dielca: 164331

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitý priemer, zavzdušnenie	7 mm
Menovitý priemer, odvzdušnenie	7 mm
Typ ovládania	elektrický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	predradený regulačný ventil
Bezpečnostné pokyny	Bezpečnostná poloha MPYE: pri prerušení napájacieho kábla sa prepne do strednej, polohy pod tlakom
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0 ... 10 bar
Vstupný tlak 1	11 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,05 bar
Čas vypnutia	280 ms
Čas zapnutia	160 ms
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Referenčné napätie	10 V
Činiteľ zvlnenia	10 %
Požadované a skutočné hodnoty	Voliteľný: Typ napätia 0 - 10 V Typ prúdu 4 - 20 mA
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	920 g
Elektrická prípojka	8-pólový M16x0,75 Zástrčka podľa DIN 45326 okružhle prevedenie
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál membrány	NBR