



Elektromagnetický ventil

MVH-5/3G-1/8-B-VI-X

číslo dielca: 164568

FESTO

s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľúčovej polohe zatvorený
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	3 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	8 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Čas vypnutia	30 ms
Čas zapnutia	30 ms
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC; 2,5 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	pripájacia platňa G1/8
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Pneumatická prípojka 5	pripájacia platňa
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS