

Montážna sada CRSMBR-12

číslo dielca: 164581

FESTO

koróziovzdorné,
pre pneumatický valec typ CRDSNU, CRDSW a CRDG



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm