

nástrčná L-prípojka QSML-10-32-UNF-5/32-U

číslo dielca: 164849

FESTO

kyvné o 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Velkosť | Mini |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 1,5 Nm |
| Pneumatická prípojka 1 | UNF10-32 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 5/32" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT-zosilnený |
| Materiálová informácia pre | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | NBR |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |