


nadstavba koncového snímača QH-DR-E-S3-E-SW-B

číslo dielca: 164854

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	hranatý
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	nie
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Ochrana proti prepólovaniu	nie
princíp merania	Mechanicky/elektricky
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Izolačné napätie	250 V
Max. výstupný prúd	16.000 mA
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Stupeň znečistenia	3
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 85 °C
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Priemer kábla	8 ... 13 mm
Káblový konektor so závitom	M20
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ