


# nadstavba koncového snímača

## QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

číslo dielca: 164855

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	hranatý
montážna poloha	ľubovoľný
princíp merania	pneumatický
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ