

# Zarážkový valec STAF-32-20-P-A-K

číslo dielca: 164880


Výbehový typ

FESTO

s klopnou pákou a integrovanou prírubovou platňou.

Tento produkt sa nesmie používať pri tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojčinný valec.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	20 mm
priemer piesta	32 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	vertikálny
činnosť	jednočinný ťahaný
Konštrukčné vyhotovenie	piestna tyč s vahadlom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestna tyč
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	vodiaca tyč
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
Hmotnosť výrobku	750 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál kolečka	POM