


zastavovací valec

STAF-50-30-P-A

číslo dielca: 164891

FESTO

s čapom a integrovanou prírubovou platňou.
Tento produkt sa nesmie nasadzovať v tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojčinný valec.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 mm
priemer piesta	50 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný ťahavý
Konštrukčné vyhotovenie	piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Nárazová sila	2.900 N
Dovolená bočná sila pri prepínaní	1.500 N
Hmotnosť výrobku	1.450 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skríňu	Hliník
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ