

# Prípojovací blok CPE10-PRSG-2

FESTO


číslo dielca: 164960

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventily konštručného radu Compact Performance, s uzatvorenými PRS-kanálmi.

Pri tomto pripájacom bloku sa môžu použiť iba závitové spojky s G-  
prípojom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	2
Tlak prasknutia	3 MPa
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Hmotnosť výrobku	50 g
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený