


# Plochý valec EZH-2,5/9-10-B

číslo dielca: 164991

FESTO

poistený proti pootočeniu



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	6 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest Štvorcová piestna tyč
Rozpoznanie polohy	bez
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	Štvorcová piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,28 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak	2,8 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	10 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	3 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	4 N
Hmotnosť výrobku	11 g
Typ upevnenia	s priečnym vŕtaním
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	Zliatina medi poniklované