



# Plochý valec EZH-5/20-50-B

číslo dielca: 164994

FESTO

poistený proti pootočeniu



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	50 mm
priemer piesta	12 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest Štvorcová piestna tyč
Rozpoznanie polohy	bez
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	Štvorcová piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	49 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	10,6 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	13,6 N
Hmotnosť výrobku	145 g
Typ upevnenia	s priečnym vŕtaním
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	Oceľ poniklované