



# Škrtiaci spätný ventil GRLA-3/8-NPT-QS-1/4-U

číslo dielca: 165012

FESTO

pre škrtenie odفukovaného vzduchu, s kyvným prípojom.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-1/4
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	490 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	307 l/min
Pracovný tlak	1 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	64,3 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre	POM