

Optický kábel SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

číslo dielca: 165357

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
metóda merania	Jednocestná svetelná závora Svetelné vodiče
Teplota okolia	-20 ... 160 °C
Velkosť	M4
Hmotnosť výrobku	46 g
Materiál telesa	Mosadz chrómované
Nastaviteľný rozsah hornej hranice	280 mm
Teplota okolia pre pohyblivú montáž	-20 ... 120 °C
Spôsob ochrany	IP54
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L