


# Prípojacie vedenie KRP-1-24-2,5

číslo dielca: 165612  
Výbehový typ

FESTO

Prípojacia zásuvka pre reléovú dosku ventilového terminálu CPV s káblom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	49 g
Elektrická prípojka	2-pólový rohový zásuvka
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 26$ V
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 20$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Dĺžka kábla	2,5 m
Priemer kábla	3,5 mm
Káblové usporiadanie	2x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PUR
Materiál kontaktov zástrčky	bronz