


plošný tlmič hluku IU-03-4,0

číslo dielca: 165635
Výbehový typ

FESTO

[pre ventilový terminál](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Pneumatická prípojka	pripájacia platňa
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	PE