

manometer MA-50-16-1/4-EN-CT

číslo dielca: 165868

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oblasť zobrazenia [bar] | 0 ... 16 bar |
| Vyhovuje predpisu | EN 837-1 |
| Nominálna veľkosť manometra | 50 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Manometer s valcovou pružinou |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Pracovné médium | neutrálne kvapaliny neutrálne plyny žiaden kyslík žiaden acetylén |
| Pracovný tlak | 0 ... 16 bar |
| faktor striedavého zaťaženia | 0,66 |
| Trieda presnosti rozmerov | 2,5 |
| Spôsob ochrany | IP43 |
| Teplota média | -20 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Poloha prípojky | zadná strana centrická |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiály v kontakte s médiom | Mosadz |
| Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap | poniklované Mosadz |
| Materiálová informácia pre skriňu | ABS |
| Materiálová informácia pre prieszor | PS |
| Farba púzdra | čierny |
| Hmotnosť výrobku | 70 g |