



tlakový spínač PEV-1/4-B-CT

číslo dielca: 165869

FESTO

Zásuvka je zahrnutá v dodávke.
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	CCC
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch Voda minerálny olej
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Max. spínacia frekvencia	3 Hz
Max. spínacie výstupné napätie AC	250 V
Max. spínacie výstupné napätie DC	125 V
Max. výstupný prúd	5.000 mA
Elektrická prípojka	tvar A Zástrčka podľa DIN 43650 štvorhranné vyhotovenie
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	G1/4
Hmotnosť výrobku	220 g
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty	1 ... 12 bar
Spôsob ochrany	IP65