


Rozšiřovací modul CMGA-E1-PB

číslo dielca: 1680827

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný rozsah logického vstupu	20,4 ... 28,8 V
Menovité napätie DC	24 V
Dovolený rozsah napätia logiky	-15% - 20%
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovitý prúd, napájanie logiky	≤ 2 A
Príkion 24 V	$\leq 2,4$ W
Vstup kódovacieho zariadenia rozhrania, funkcia	nie
Zobrazenie	LED
Ovládacie prvky	DIL - prepínače Otočný kódovací prepínač
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Rozmery Š x D x V	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Typ upevnenia	s DIN lištou
montážna poloha	vertikálny Voľná konvekcia
Prípojka zbernice	9-pinový Sub-D
spriahnutie prevádzkovej zbernice	Profibus DP
Max. prenosová rýchlosť prevádzkovej zbernice	12 Mbit/s
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS