


# Kábel Enkódera NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9

číslo dielca: 1680830

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-40 ... 70 °C
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Min. polomer ohybu kábla	51 mm
Vhodné do nosičov energií	áno
Káblové usporiadanie	tienený 4x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> )
Dĺžka kábla	0,5 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)