


Kábel Enkódera NEBC-S1G9-K-2-N-S-S1G9

číslo dielca: 1680831

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Spôsob ochrany | IP20 |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -40 ... 70 °C |
| Teplota okolia | -40 ... 70 °C |
| Min. polomer ohybu kábla | 51 mm |
| Vhodné do nosičov energií | áno |
| Káblové usporiadanie | tienený 4x(2 x 0,14 mm ²) |
| Dĺžka kábla | 2 m |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | TPE-U(PU) |