

Pripojovacie vedenie NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

číslo dielca: 1686610

FESTO

Pneum./elektr. vhodné pre lineárny pohon DFPI-...-E-...P, dĺžka 15 m.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka ochrannej hadice	15 m
montážna poloha	ľubovoľný
na vonkajšie použitie	C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 100 % Kondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, 3-pin
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 3-pin
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Pneumatická prípojka	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Min. polomer ohybu kábla	100 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Hmotnosť výrobku	3.750 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ochrannej hadice	PA
Materiál koncovky ochrannej hadice	PA
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál tesnení	TPE