

# Pripojovací kábel NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

číslo dielca: 1686612

FESTO

Vhodné pre lineárny pohon DFPI.



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota  |
|--|--|
| Dĺžka ochranej hadice                          | 25 m   |
| montážna poloha                                | ľubovoľný  |
| na vonkajšie použitie                          | C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom |
| Rozsah pracovného napätia DC                   | 0 ... 30 V   |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                      | 5 - 100 %<br>Kondenzujúci                                  |
| Spôsob ochrany                                 | IP65<br>IP67<br>IP68<br>IP69K<br>NEMA 4                    |
| Teplota okolia                                 | -20 ... 60 °C  |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla    | -5 ... 60 °C   |
| Elektrický prípoj 1                            | Priama zástrčka, 3-pin                                     |
| Elektrický prípoj 2                            | voľný koniec, 3-pin  |
| Pracovné médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu      | Možná prevádzka s mazaním                                  |
| Pneumatická prípojka                           | pre vonkajší priemer hadice 8 mm                           |
| Min. polomer ohybu kábla                       | 100 mm   |
| Káblové usporiadanie                           | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                   |
| Hmotnosť výrobku                               | 6.250 g  |
| Materiálový údaj                               | zahŕňa látky obsahujúce LABS<br>zhoda s RoHS               |
| Materiálová informácia pre ochrannú hadicu     | PA   |
| Materiálová informácia: Spojka ochranej hadice | PA   |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla    | PVC  |
| Materiálová informácia pre tesnenia            | TPE  |