


Guľový ventil

VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

číslo dielca: 1692214

FESTO

3/2-cestný, rozmiestnenie otvorov na príruby F0405, závit EN 10226-1.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	3-cestný guľový ventil L vŕtanie
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp3/4
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F04 F05
Vnútorň priemer	16 mm
Menovitý priemer DN	20
Funkcia ventilu	3/2
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Ovládací moment	18 Nm
podľa normy	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny ďalšie médiá na požiadanie
Teplota média	-10 ... 200 °C
Prietok Kv typ L	5,1 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál tesnení	PTFE PTFE-zosilnený
Materiál gule	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	1.000 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou