


# napätové napájanie SPC200-PWR-AIF

číslo dielca: 170175

FESTO

so sieťovou časťou a prípojom rozhrania osí.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Maximálny príkon, záťaž	5 A
Maximálny príkon, logika	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Premostenie výpadku prúdu logického napätia	10 ms
Činiteľ zvlnenia	2 %
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	100 mA
Dovolená odchýlka napätia	-5 % / +25 %
Hmotnosť výrobku	82 g
Elektrická prípojka, pracovné napätie	svorková lišta 3-pólový
Elektrická prípojka AIF OUT	5-pólový
Charakteristika výkonu pripojenia	2 pneumatických osí max. 16 digitálnych funkčných vstupov max. 16 digitálnych funkčných výstupov
Montážna plocha	1