


digitálne vstupy/výstupy SPC200-DIO

číslo dielca: 170179

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Istenie, výstupy	Elektronický max. odpájací prúd 2 A cez súčet všetkých výstupov
Istenie napájania snímačov	Elektronický
Reakčný čas, výstup	1,5 ms
Počet digitálnych výstupov	8
Počet digitálnych vstupov	10
Vyhotovenie výstupov	podľa IEC 61131-2 pozitívna logika (PNP) Galvanické oddelenie
Vyhotovenie vstupov	podľa IEC 61131-2 pozitívna logika (PNP) bez galvanického oddelenia
odrážkový čas vstupov	5 ms
Nominálne ovládacie napätie DC, výstupy	24 V
Napájanie snímačov	0,5 A z vnútorného zdroja
Odber prúdu, vstup	8 mA
Prúdová zaťažiteľnosť jedného výstupu	250 mA
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	50 mA
Prípustné kolísanie napätia, výstupy	+/- 25 %
Hmotnosť výrobku	62 g
Elektrická prípojka výstupov	svorková lišta 10-pinový
Elektrická prípojka vstupov	svorková lišta 12-pólový
Montážna plocha	od 3 vyššie