

Rozbočovací modul FRM-D-MINI


číslo dielca: 170684

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pneumatický rozdeľovač so štyrmi prípojkami, s nosníkom na príoienie prídavných modulov, bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	3.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	127 g
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom