


# Zásuvka MSSD-C-4P

číslo dielca: 171157

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	22 g
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 pravouhlé vyhotovenie MSC pravouhlé vyhotovenie MSN1
Káblový konektor so závitom	Pg9
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast
Farba púzdra	čierny