


# rozhranie osi SPC-AIF-SUP-24DC

číslo dielca: 171182

FESTO

pre osové rozhranie Strang.



## údajový list

| charakteristický znak                                       | Hodnota   |
|---|---|
| Maximálny príkon  | 3 A   |
| Menovité prevádzkové napätie DC                             | 24 V  |
| Dovolená odchýlka napätia                                   | -5 % / +25 %  |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)                       | podľa smernice EU-EMV                               |
| Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82       | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2             |
| Spôsob ochrany  | IP65<br>podľa IEC 60529                             |
| Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6 | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2             |
| Teplota okolia  | 0 ... 50 °C   |
| Hmotnosť výrobku  | 150 g   |
| Elektrická prípojka výstupného napätia                      | Zástrčka<br>okružle prevedenie<br>M12x1<br>5-pólový |
| Elektrická prípojka AIF IN                                  | Zástrčka<br>okružle prevedenie<br>M9<br>5-pólový    |
| Elektrická prípojka AIF OUT                                 | zásuvka<br>okružle prevedenie<br>M9<br>5-pólový     |
| Dĺžka kablá   | 0,2 m   |