

Kruhový valec DSAH-50- -PPV

číslo dielca: 172616


Výbehový typ

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s kolmým pneumatickým prípojom k osi.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

Vzťové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	50 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	27 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	989 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1.178 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	892 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	24,8 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	977 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	40,1 g
Pneumatická prípojka	M6
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ