


kalíšková prísavka VAS-1-M3-NBR

číslo dielca: 173437

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	0,4 mm
Priemer nasávania	1 mm
Efektívny priemer sania	0,8 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vaku hore okrúhla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	0,035 N
Upevňovací závit	M3
Upevnenie nasávania	M3
Prípojka vakuu	M3
Tvrdosť podľa Shore	55 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre prísavku	NBR