

Tlakový regulačný ventil LR-1-D-O-MAXI-NPT

číslo dielca: 173673

Classic - nepoužívať pre nové projekty

so závitovou prípojnou doskou, bez manometra.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
montážna poloha	ľubovoľný
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak
Pracovný tlak	16 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	11.500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	700 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	1 NPT
Pneumatická prípojka 2	1 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom