

Jemný filter LFMB-1/8-D-MINI-NPT

FESTO

číslo dielca: 173708

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s vložkou filtra 1 µm , ochranný kovový košík.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Typový rad | D |
| Velkosť | Mini |
| Kvalita filtrácie | 1 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne stlačený |
| Pracovný tlak | 1 ... 16 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 500 l/min |
| Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 150 l/min |
| Účinnosť filtrácie | 99,99 % |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 1,5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,5 mg/m ³ |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný: |
| montážna poloha | vertikálny |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/8 NPT |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál filtra | bór kremičitanové vlákna |
| Materiál nádoby | PC |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |