

Jemný filter LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT

FESTO

číslo dielca: 173715

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s vložkou filtra 1 µm , ochranný kovový košík.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	D
Velkosť	Midi
Kvalita filtrácie	1 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	1.420 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	500 l/min
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m ³
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS