

Kombinácia jemného filtra LFMBA-3/8-D-MIDI-A-NPT

FESTO

číslo dielca: 173747

Classic - nepoužívať pre nové projekty

jemný filter 1 µm pre predfiltráciu a najjemnejší filter 0,01 µm, s ochranným kovovým košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|---|
| Velkosť | Midi |
| Typový rad | D |
| montážna poloha | vertikálny |
| Kvalita filtrácie | 0,01 µm |
| Účinnosť filtrácie | 99,9999 % |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 12 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny |
| Teplota média | 1,5 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,01 mg/m ³ |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 3/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál filtra | bór kremičitanové vlákna |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál nádoby | PC |