

# Redukčný ventil s filtrom LFR-1/4-D-O-MINI-NPT

číslo dielca: 173766

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným kovovým košíkom, bez manometra, jemnosť filtra 40 µm.  
s ručným odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Velkosť                                   | Mini   |
| Typový rad                                | D  |
| Kvalita filtrácie                         | 40 µm  |
| Odtok kondenzátu                          | manuálne stlačený  |
| Max. množstvo kondenzátu                  | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Misková ochrana                           | kovový ochranný kôš  |
| Pracovný tlak                             | 1 ... 16 bar   |
| Max. tlaková hysterézia                   | 0,2 bar  |
| Štandardný menovitý prietok               | 1.400 l/min  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota skladovania                       | -10 ... 60 °C  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe         | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny  |
| Teplota média                             | -10 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 410 g  |
| Typ upevnenia                             | zabudovanie vedenia<br>S upevňovacím uholníkom<br>Voliteľný:   |
| Pneumatická prípojka 1                    | 1/4 NPT  |
| Pneumatická prípojka 2                    | 1/4 NPT  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS   |
| Materiál telesa                           | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom                            |
| Materiál nádobky                          | PC   |