

Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/8-D-7-MIDI-A-NPT


FESTO

číslo dielca: 173859

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, max. výstupný tlak 7 bar, 40 µm-filter, s ochranným kovovým košíkom.
s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Midi
montážna poloha	vertikálny
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Kvalita filtrácie	40 µm
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Štandardný menovitý prietok	2.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.440 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC