

Zapínací ventil HEL-3/4-D-MIDI-NPT

FESTO

číslo dielca: 173921

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre úpravu vzduchu. Vyvinutie tlaku s postupným nábehom. Funkcia ventilu zodpovedá 2/2-cestnému ventilu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	55 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	3 ... 16 bar
b-hodnota	0,48
C-hodnota	20,5 l/sbar
Štandardný menovitý prietok	3.800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	3/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok