

# Rozbočovací modul FRM-H-1/8-D-MINI-NPT

číslo dielca: 173932

Classic - nepoužívať pre nové projekty

vzduchový rozdeľovač s 4 prípojmí, držiak pre prídavné moduly

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0,15 ... 16 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	1.100 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	208 g
Pneumatická prípojka 1	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok